

GLACO DX

04957
IS

Glaco DX er fljótandi burrka sem gefur einstaklega sterka vatnsfráhrindandi áhrif. Þökk sé nýjustu S.A.R.F Efnið er auðvelt að bera á, skapar sléttu húð á gleryfirborðinu sem tæmir fljótt vatn, bætir sýnileika og akstursþægindi í rigningu. Að auki dregur það úr viðloðun óhreininda og, á veturna, einnig frosti, ís og snjó. Áhrifin sem fást vara í allt að 4 mánuði. Nýstárlegt, hreyfanlegt rétthyrnt skúffuhaus auðveldar vinnu og gerir þér kleift að ná á þægilegan hátt í hornum glersins.

Notkun: 1. Fyrir notkun, þvoðu bilinn vandlega og hreinsaðu rúðurnar með því að nota sérstakt efni - Glaco Compound Roll On eða Compound Z. 2. Fjarlægðu áletrunina og þrýstu létt til að metta vinnuhlutann á ilátinu. 3. Dreifið blöndunni jafnt með þverhreyfingum, þrýstið skífunni létt á yfirborð þurra glersins. 4. Látið þorna í u.b.b. 5-10 mínútur, strjúkið síðan af leifunum með örliði rökum örtrefjaklút. 5. Fjarlægðu allar leifar með þurrum og hreinum örtrefjum þar til glerið er fullkomlega gegnsætt. Eftir að það hefur verið borið á skaltu ganga úr skugga um að glerið sé fullkomlega glært og laust við allar leifar. Óviðeigandi fjarlæging getur valdið því að þurrkurnar skoppa.

Innheldur: 2-Própanól; 1-Própanól.

Mjög eldfimur vökvi og gufa. Veldur alvarlegum augnskaða. Getur valdið sljóleika eða svíma. Geymist þar sem börn ná ekki til. Haldið frá hitagjöfum, neistagjöfum, opnum eldi og heitum flötum. — Reykingar bannaðar. Gætið þess að anda ekki inn gufu/ýringi. Notið hlífðarhanska/augnhlifar. BERIST EFNID Á HÚÐ (eða í hár): Farið strax úr fötum sem óhreinkast af efninu. Skolið húðina með vatni/Farið í sturtu. BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram. Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍDSTÖÐ eða lækni. Fargið innihaldi/iláti í viðeigandi, merktar sorptunnur í samræmi við innlendar reglugerðir.

UFI: 1KQE-V031-G009-TNC2



Innflytjandi: Nowy Samochód S.A.
ul. Zbyszek Cybulski 3
00-725 Varsjá, Pólland
T. +48 691 344 348, info@soft99.eu

HÆTTA



MADE IN JAPAN



4975759049579